


VÁLCOVÝ KOLÍK S VNITŘNÍM ZÁVITEM, PODOBNÝ JAKO DIN EN ISO 8735



236.1.



Materiál:

ocel
Tvrdost 60 ± 2 HRC

Provedení:

cementované, kalené, jemně broušené
Provedení přesných válcových kolíků FIBRO s vnitřním závitem odpovídá speciálním požadavkům přesné výroby nástrojů. Dle normy DIN EN ISO 8735 je přípustná tolerance průměru m6, FIBRO však dodává v toleranci m5.

236.1. Válcový kolík s vnitřním závitem, podobný jako DIN EN ISO 8735

d ₁	d ₂	t ₁	l ₂	r	l ₁	16	18	20	24	28	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120
6	M4	6	2,1	6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	M5	8	2,6	8				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	M6	10	3	10					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	M6	12	3,8	12						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	M8	12	4	16							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	M8	16	4,7	16							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	M10	20	6	20								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	M16	24	6	25									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Příklad objednávky:

Válcový kolík s vnitřním závitem, podobný jako DIN EN ISO 8735	= 236.1.
Průměr d ₁	14 mm = 1400.
Délka l ₁	32 mm = 032
Objednací číslo	= 236.1. 1400. 032