


# ÇIKARICI PİM, SERTLEŞTİRİLMİŞ, KADEMELİ YUVARLAK, DIN 1530-2, ŞEKİL C



238.1.



## Malzeme:

WS  
Sipariş No: 238.1.  
Sertlik:  
Şaft  $60 \pm 2$  HRC  
Kafa  $45 \pm 5$  HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bknz: Bölüm E başında

## Yürütme:

Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş şaft.  
Sıcak biçimlendirilmiş ve temperlenmiş kafa.  
Üretin yönteminden bağımsız olarak kafanın altında sıkışma kalınlaşması oluşmaz.

$d_4: d_3 < 5$  mm,  $d_4 = d_3 + 0,03$  için  
 $d_3 \geq 5$  mm,  $d_4 = d_3 + 0,04$  için  
 $d_3 \geq 18$  mm,  $d_4 = d_3 + 0,07$  için

238.1. Çıkarıcı pım, sertleştirilmiş, kademeli yuvarlak, DIN 1530-2, Şekil C

$d_1$	$d_2$	$d_3$	k	$l_1$	63	80	100	125	160	200
				$l_2$	30	32	50	50	63	80
0,8	4	2	2		●	●	●	●	●	
0,9	4	2	2		●	●	●	●	●	
1	4	2	2		●	●	●	●	●	●
1,1	4	2	2		●	●	●	●	●	●
1,2	4	2	2		●	●	●	●	●	●
1,3	4	2	2		●	●	●	●	●	●
1,4	4	2	2		●	●	●	●	●	●
1,5	6	3	3		●	●	●	●	●	●
1,6	6	3	3		●	●	●	●	●	●
1,7	6	3	3			●	●	●	●	●
1,8	6	3	3			●	●	●	●	●
1,9	6	3	3			●	●	●	●	●
2	6	3	3			●	●	●	●	●
2,1	6	3	3				●	●	●	●
2,2	6	3	3				●	●	●	●
2,3	6	3	3				●	●	●	●
2,4	6	3	3				●	●	●	●
2,5	6	3	3				●	●	●	●

## Siparis Kodu (örnek):

Çıkarıcı pım, sertleştirilmiş, kademeli yuvarlak, DIN 1530-2, Şekil C =238.1.  
Çap  $d_1$  1.7 mm = 0170.  
Uzunluk  $l_1$  80 mm = 080  
Siparis No =238.1.0170.080