


# MĚŘÍCÍ KOLÍK S RUKOJETÍ, DIN 2269



240.11./22.



## Materiál:

Legovaná nástrojová ocel kalená a vícekrát vyzrálá  
Tvrdost  $60 \pm 2$  HRC

## Provedení:

jemně broušené  
jakostní třída I  $\pm 0,001$   
jakostní třída II  $\pm 0,002$

Měřicí kolíky jsou v rukojeti pevně zakotveny a označeny průměrem.

## Upozornění k objednávce:

Jednotlivé kolíky  $\varnothing 0,5-3,0$  mm, odstupňované po 0,01  
Jakostní třída I = 240.11.  
Jakostní třída II = 240.22.

## 240.11./22. Měřicí kolík s rukojetí, DIN 2269

$d_1$	l
0,5 - 0,99	58
1 - 3	88

## Příklad objednávky:

Měřicí kolík s rukojetí, DIN 2269 = 240.11.

Jakostní třída I

$d_1 = 1,5$  mm = 0150

Objednací číslo = 240.11.0150