


CALIBRE CON MANGO, DIN 2269



240.11./22.



Material:

Acero de aleación para herramientas, templado y estabilizado
Dureza 60 ± 2 HRC

Ejecución:

En rectificado fino
Calidad I $\pm 0,001$
Calidad II $\pm 0,002$

Indicación de pedido:

Calibres individuales $\varnothing 0,5 - 3,0$ mm, con incrementos de 0,01 de diámetro
Calidad I = 240.11.
Calidad II = 240.22.

Los calibres están fijados en el mango y marcados con el diámetro.

240.11./22. Calibre con mango, DIN 2269

d_1	l
0,5 - 0,99	58
1 - 3	88

Ejemplo de código:

Calibre con mango, DIN 2269 = 240.11.

Calidad I

$d_1 = 1,5$ mm = 0150

Código = 240.11.0150