



GUIDE AVEC CONTRÔLE DE LA POSITION DE LA PIÈCE ET À RESSORT



2443.12.



Exemple de montage



Matière :

Guide : Ck 60, trempé 50 + 5 HRC dans la zone de la pente de centrage

Patte : St 37

Ressort : Fil d'acier à ressort

Exécution :

forgé

Remarque :

Accessoires voir pages suivantes.

2443.12. Guide avec contrôle de la position de la pièce et à ressort

N° de commande	l	l ₁	l ₂
2443.12.120	120	55	70
2443.12.150	150	55	70
2443.12.180	180	105	120
2443.12.250	250	105	120