



# TULEJKA REGULACYJNA Z KOŁNIERZEM KRAŻEK REGULACYJNY

244.12.



Przykład zabudowy



244.12. Tulejka regulacyjna z kołnierzem

ø sprężyny	20	25	32	40
d <sub>1</sub>	20	20	32	32
d <sub>2</sub>	M6	M8	M10	M12
d <sub>3</sub>	25,3	25,3	38	38
SW	15	15	27	27


**Material:**

Numer 1.7131, hartowany powierzchniowo



**Przykład zamówienia:**

Tulejka regulacyjna z kołnierzem	=	244.12.
Średnica sprężyny ø sprężyny	32 mm =	32
Numer katalogowy	=	244.12. 32

244.13.



Przykład zabudowy



244.13. Krążek regulacyjny

ø sprężyny	20	25	32	40
d <sub>1</sub>	20	20	32	32
d <sub>2</sub>	7	9	11	14

**Material:**

Numer 1.7131

**Przykład zamówienia:**

Krażek regulacyjny	=	244.13.
Średnica sprężyny ø sprężyny	32 mm =	32
Numer katalogowy	=	244.13. 32