



FIBROFLEX®-YAY SİSTEMİ İÇİN FIBROFLEX®-ELASTOMER YAY



Montaj Örneği



244.1.



Tanım:

FIBROFLEX® Yay Sistemleri yüksek kalitede elastomer yay üniteleri (malzeme: poliüretan) sunar ve bu yaylar özellikle form kalıpları için uygundur.

244. sistemleri FIBROFLEX®yay ekipmanlarından(244.1) oluşur ve 3 Shore sertlikte mevcuttur. Rondelaların(244.4) ve Kılavuz pimlerin (244.5) yardımıyla, fibroflex yaylar kesik boylar halinde üst üste dizilebilir.

Yayların rondelalar sayesinde dizilerek kullanılması sadece yayın ezileme değerlerini etkiler ekstra kuvvet oluşmasını sağlamaz.

Not:

FIBROFLEX® Elastomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri için bkz;- Bölüm G başında görmek.
Tespit pimlerinin (235.1) veya Kılavuz Pimlerin (244.5) kesilen parça kalınlıklarının 1,5 x d2 den yüksek olması önerilir.


244.1. FIBROFLEX®-Yay sistemi için FIBROFLEX®-Elastomer yay

Sipariş No.	Yay sertliği	d ₁	d ₂	d ₃	L ₀	f max.	F max. [N]
244.1.16.5	80 Shore A	16	6,5	20	7,5	2,6	1.060
244.1.20.5	80 Shore A	20	8,5	26	10	3,5	1.580
244.1.25.5	80 Shore A	25	10,5	32	12,5	4,3	2.670
244.1.32.5	80 Shore A	32	13,5	40	15	5,2	4.500
244.1.40.5	80 Shore A	40	13,5	50	17,5	6,1	7.200
244.1.16.6	90 Shore A	16	6,5	20	7,5	2,2	1.900
244.1.20.6	90 Shore A	20	8,5	26	10	3	2.650
244.1.25.6	90 Shore A	25	10,5	32	12,5	3,7	4.400
244.1.32.6	90 Shore A	32	13,5	40	15	4,5	6.550
244.1.40.6	90 Shore A	40	13,5	50	17,5	5,2	11.200
244.1.16.7	95 Shore A	16	6,5	20	7,5	1,9	2.500
244.1.20.7	95 Shore A	20	8,5	26	10	2,5	3.500
244.1.25.7	95 Shore A	25	10,5	32	12,5	3,1	4.500
244.1.32.7	95 Shore A	32	13,5	40	15	3,9	7.800
244.1.40.7	95 Shore A	40	13,5	50	17,5	4,4	13.500




FIBROFLEX®-YAY SİSTEMİ İÇİN FIBROFLEX®-ELASTOMER YAY


244.1.16. – ø 16




244.1.20. – ø 20



244.1.25. – ø 25



244.1.32. – ø 32



244.1.40. – ø 40

