


## 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力

### 2472.01.



2472.01. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力

订购编号	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	SW	负载/力 [N]	
						开始	结束
2472.01.003	M3	1	12	1	0.7	2	4
2472.01.004	M4	1.5	15	1.5	1.3	4.5	16
2472.01.005	M5	2.4	18	2.3	1.5	6	19
2472.01.006	M6	2.7	20	2.5	2	6	19
2472.01.008	M8	3.5	22	3	2.5	10	39
2472.01.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.01.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.01.016	M16	7.5	32	5	5	45	100
2472.01.020	M20	10	40	7	6	52	125
2472.01.024	M24	12	52	10	8	70	170

#### 材料:

轴套: 易切削钢, 发黑处理


销钉: 易切削钢, 淬火, 发黑处理

弹簧: 不锈钢

#### 说明:

制动以及作为推动销和压紧销。才能制动以及让其作出推动销和压紧销使用。

### 2472.31.



2472.31. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力

订购编号	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	SW	负载/力 [N]	
						开始	结束
2472.31.004	M4	1.5	15	1.5	1.3	4.5	16
2472.31.005	M5	2.4	18	2.3	1.5	6	19
2472.31.006	M6	2.7	20	2.5	2	6	19
2472.31.008	M8	3.5	22	3	2.5	10	39
2472.31.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.31.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.31.016	M16	7.5	32	5	5	45	100
2472.31.020	M20	10	40	7	6	52	125

#### 材料:

轴套: 不锈钢 1.4305

销钉: 不锈钢 1.4305

弹簧: 不锈钢

#### 说明:

制动以及作为推动销和压紧销。才能制动以及让其作出推动销和压紧销使用。

## 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力



### 材料:

轴套: 易切削钢, 发黑处理


销钉: Delrin 白色 (POM)

弹簧: 不锈钢

### 说明:

制动以及作为推动销和压紧销。才能制动以及让其作出推动销和压紧销使用。

### 2472.21.



2472.21. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力

订购编号	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	SW	负载/力 [N]	
						开始	结束
2472.21.004	M4	1.5	15	1.5	1.3	4.5	16
2472.21.005	M5	2.4	18	2.3	1.5	6	19
2472.21.006	M6	2.7	20	2.5	2	6	19
2472.21.008	M8	3.5	22	3	2.5	10	39
2472.21.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.21.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.21.016	M16	7.5	32	5	5	45	100



### 材料:

轴套: 不锈钢 1.4305


销钉: Delrin 白色 (POM)

弹簧: 不锈钢

### 说明:

制动以及作为推动销和压紧销。才能制动以及让其作出推动销和压紧销使用。

### 2472.22.



2472.22. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力

订购编号	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	SW	负载/力 [N]	
						开始	结束
2472.22.004	M4	1.5	15	1.5	1.3	4.5	16
2472.22.005	M5	2.4	18	2.3	1.5	6	19
2472.22.006	M6	2.7	20	2.5	2	6	19
2472.22.008	M8	3.5	22	3	2.5	10	39
2472.22.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.22.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.22.016	M16	7.5	32	5	5	45	100