


# YAYLI ÇIKARICI, YAYLA GERİLMİŞ PİM, SLOTLU, STANDART YAY KUVVETLİ

## 2472.01.



## 2472.01. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, slotlu, standart yay kuvvetli

Sipariş No.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	SW	Yay kuvveti [N]	
						başlangıç	final
2472.01.003	M3	1	12	1	0,7	2	4
2472.01.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.01.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.01.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.01.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.01.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.01.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.01.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.01.020	M20	10	40	7	6	52	125
2472.01.024	M24	12	52	10	8	70	170

### Malzeme:

Manşon: İşlenebilir çelik, açkılı


Pim: İşlenebilir çelik sertleştirilmiş, açkılı

Yay: Nirosta

### Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için. Alyan anahtar ya da düz tornavida ile sökülebilir.

## 2472.31.



## 2472.31. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, slotlu, standart yay kuvvetli

Sipariş No.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	SW	Yay kuvveti [N]	
						başlangıç	final
2472.31.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.31.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.31.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.31.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.31.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.31.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.31.016	M16	7,5	32	5	5	45	100
2472.31.020	M20	10	40	7	6	52	125

### Malzeme:

Manşon: Nirosta 1.4305

Pim: Nirosta 1.4305

Yay: Nirosta

### Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için. Alyan anahtar ya da düz tornavida ile sökülebilir.

## YAYLI ÇIKARICI, YAYLA GERİLMİŞ PİM, SLOTLU, STANDART YAY KUVVETLİ



### Malzeme:

Manşon: İşlenebilir çelik, parlatılmış


Pim: Delrin beyaz (POM)

Yay: Nirosta

### Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için. Alyan anahtar ya da düz tornavida ile sökülebilir.

### 2472.21.



### 2472.21. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, slotlu, standart yay kuvvetli

Sipariş No.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	SW	Yay kuvveti [N]	
						başlangıç	final
2472.21.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.21.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.21.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.21.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.21.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.21.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.21.016	M16	7,5	32	5	5	45	100



### Malzeme:

Manşon: Nirosta 1.4305


Pim: Delrin beyaz (POM)

Yay: Nirosta

### Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için. Alyan anahtar ya da düz tornavida ile sökülebilir.

### 2472.22.



### 2472.22. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, slotlu, standart yay kuvvetli

Sipariş No.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	SW	Yay kuvveti [N]	
						başlangıç	final
2472.22.004	M4	1,5	15	1,5	1,3	4,5	16
2472.22.005	M5	2,4	18	2,3	1,5	6	19
2472.22.006	M6	2,7	20	2,5	2	6	19
2472.22.008	M8	3,5	22	3	2,5	10	39
2472.22.010	M10	4	22	3	3	10	39
2472.22.012	M12	6	28	4	4	12	53
2472.22.016	M16	7,5	32	5	5	45	100