


弹顶销, 带弹力负载销, 带有内六角头, 正常的弹力

2472.03.



2472.03. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有内六角头, 正常的弹力

订购编号	d ₁	d ₂	l	s	SW	负载/力 [N]	
						开始	结束
2472.03.004	M4	1.8	12	1.5	2	4.5	12.5
2472.03.005	M5	2.4	14	2	2.5	5	13
2472.03.006	M6	2.7	15	2	3	6	17
2472.03.008	M8	3.8	18	2	4	16	33
2472.03.010	M10	4.5	23	2.5	5	19	42
2472.03.012	M12	6	26	3.5	6	22	57
2472.03.016	M16	8.5	33	4.5	8	38	78
2472.03.020	M20	10	43	6.5	10	39	81
2472.03.024	M24	13	48	8	12	72	155

材料:

轴套: 易切削钢, 发黑处理

销钉: 易切削钢, 淬火, 发黑处理


弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250 °C

2472.33.



2472.33. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有内六角头, 正常的弹力

订购编号	d ₁	d ₂	l	s	SW	负载/力 [N]	
						开始	结束
2472.33.004	M4	1.8	12	1.5	2	4.5	12.5
2472.33.005	M5	2.4	14	2	2.5	5	13
2472.33.006	M6	2.7	15	2	3	6	17
2472.33.008	M8	3.8	18	2	4	16	33
2472.33.010	M10	4.5	23	2.5	5	19	42
2472.33.012	M12	6	26	3.5	6	22	57
2472.33.016	M16	8.5	33	4.5	8	38	78
2472.33.020	M20	10	43	6.5	10	39	81
2472.33.024	M24	13	48	8	12	72	155

材料:

轴套: 不锈钢 1.4305

销钉: 不锈钢 1.4305

弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250 °C