

弹顶销, 带弹力负载销, 带有内六角头, 增强的弹力



材料:

轴套: 易切削钢, 发黑处理

销钉: 易切削钢, 淬火, 发黑处理

弹簧: 不锈钢


说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250°C

在套筒上有双纵纹增强弹簧力作为识别。

2472.04.



2472.04. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有内六角头, 增强的弹力

订购编号	d ₁	d ₂	SW	l	s	负载/力 [N]	
						开始	结束
2472.04.006	M6	2.7	3	15	2	11	25
2472.04.008	M8	3.8	4	18	2	23	59
2472.04.010	M10	4.5	5	23	2.5	20	54
2472.04.012	M12	6	6	26	3.5	38	96
2472.04.016	M16	8.5	8	33	4.5	50	100
2472.04.020	M20	10	10	43	6.5	52	133
2472.04.024	M24	13	12	48	8	91	223



材料:

轴套: 不锈钢 1.4305

销钉: 不锈钢 1.4305

弹簧: 不锈钢


说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250°C

在套筒上有双纵纹增强弹簧力作为识别。

2472.34.



2472.34. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有内六角头, 增强的弹力

订购编号	d ₁	d ₂	SW	l	s	负载/力 [N]	
						开始	结束
2472.34.006	M6	2.7	3	15	2	11	25
2472.34.008	M8	3.8	4	18	2	23	59
2472.34.010	M10	4.5	5	23	2.5	20	54
2472.34.012	M12	6	6	26	3.5	38	96
2472.34.016	M16	8.5	8	33	4.5	50	100
2472.34.020	M20	10	10	43	6.5	52	133
2472.34.024	M24	13	12	48	8	91	223