


YAYLI ÇIKARICI, YAYLA GERİLMİŞ PİM, ALTIGEN SOKETLİ, ARTTIRILMIŞ YAY KUVVETLİ



2472.04.



Malzeme:

Manşon: İşlenebilir çelik, açkılı
Pim: İşlenebilir çelik sertleştirilmiş, açkılı
Yay: Nirosta

Not:


Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için.
Çalışma ısısı: azami 250°C
Manşondaki iki uzunlamasına iz tarafından artan yayın kuvvetinin tanımlanması.

2472.04. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, altigen soketli, arttırılmış yay kuvvetli

Sipariş No.	d ₁	d ₂	SW	l	s	Yay kuvveti [N]	
						başlangıç	final
2472.04.006	M6	2,7	3	15	2	11	25
2472.04.008	M8	3,8	4	18	2	23	59
2472.04.010	M10	4,5	5	23	2,5	20	54
2472.04.012	M12	6	6	26	3,5	38	96
2472.04.016	M16	8,5	8	33	4,5	50	100
2472.04.020	M20	10	10	43	6,5	52	133
2472.04.024	M24	13	12	48	8	91	223



2472.34.



Malzeme:

Manşon: Nirosta 1.4305
Pim: Nirosta 1.4305
Yay: Nirosta

Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için.
Çalışma ısısı: azami 250°C
Manşondaki iki uzunlamasına iz tarafından artan yayın kuvvetinin tanımlanması.

2472.34. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, altigen soketli, arttırılmış yay kuvvetli

Sipariş No.	d ₁	d ₂	SW	l	s	Yay kuvveti [N]	
						başlangıç	final
2472.34.006	M6	2,7	3	15	2	11	25
2472.34.008	M8	3,8	4	18	2	23	59
2472.34.010	M10	4,5	5	23	2,5	20	54
2472.34.012	M12	6	6	26	3,5	38	96
2472.34.016	M16	8,5	8	33	4,5	50	100
2472.34.020	M20	10	10	43	6,5	52	133
2472.34.024	M24	13	12	48	8	91	223