


YAYLI ÇIKARICI, YAYLA GERİLMİŞ PİM, SLOTLU, STANDART YAY KUVVETLİ

2472.05.



2472.05. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, slotlu, standart yay kuvvetli

| Sipariş No. | d_1 | d_2 | l | s | Yay kuvveti [N] başlangıç | Yay kuvveti [N] final |
|-------------|-------|-------|-----|-----|------------------------------|--------------------------|
| 2472.05.004 | 4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 4,5 | 12,5 |
| 2472.05.005 | 5 | 2,4 | 12 | 2 | 5 | 13 |
| 2472.05.006 | 6 | 2,7 | 14 | 2 | 6 | 17 |
| 2472.05.008 | 8 | 3,8 | 16 | 2 | 16 | 33 |
| 2472.05.010 | 10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 19 | 42 |
| 2472.05.012 | 12 | 6,2 | 22 | 3,5 | 22 | 57 |
| 2472.05.016 | 16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 38 | 78 |
| 2472.05.020 | 20 | 10 | 30 | 6,5 | 39 | 81 |
| 2472.05.024 | 24 | 13 | 34 | 8 | 72 | 155 |

Malzeme:

Manşon: İşlenebilir çelik, açkılı

Pim: İşlenebilir çelik sertleştirilmiş, açkılı


Yay: Nirosta

Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için.

Çalışma ısısı: azami 250°C

2472.35.



2472.35. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, slotlu, standart yay kuvvetli

| Sipariş No. | d_1 | d_2 | l | s | Yay kuvveti [N] başlangıç | Yay kuvveti [N] final |
|-------------|-------|-------|-----|-----|------------------------------|--------------------------|
| 2472.35.004 | 4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 4,5 | 12,5 |
| 2472.35.005 | 5 | 2,4 | 12 | 2 | 5 | 13 |
| 2472.35.006 | 6 | 2,7 | 14 | 2 | 6 | 17 |
| 2472.35.008 | 8 | 3,8 | 16 | 2 | 16 | 33 |
| 2472.35.010 | 10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 19 | 42 |
| 2472.35.012 | 12 | 6,2 | 22 | 3,5 | 22 | 57 |
| 2472.35.016 | 16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 38 | 78 |
| 2472.35.020 | 20 | 10 | 30 | 6,5 | 39 | 81 |
| 2472.35.024 | 24 | 13 | 34 | 8 | 72 | 155 |

Malzeme:

Manşon: Nirosta 1.4305

Pim: Nirosta 1.4305

Yay: Nirosta

Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için.

Çalışma ısısı: azami 250°C