

## 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 增强的弹力



### 材料:

轴套: 易切削钢, 发黑处理

销钉: 易切削钢, 淬火, 发黑处理

弹簧: 不锈钢


### 说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250°C

在套筒上有双纵纹增强弹簧力作为识别。

### 2472.06.



### 2472.06. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 增强的弹力

订购编号	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	负载/力 [N]	
					开始	结束
2472.06.006	M6	2.7	14	2	11	25
2472.06.008	M8	3.8	16	2	23	59
2472.06.010	M10	4.5	19	2.5	20	54
2472.06.012	M12	6.2	22	3.5	38	96
2472.06.016	M16	8.5	24	4.5	50	100
2472.06.020	M20	10	30	6.5	52	133
2472.06.024	M24	13	34	8	91	223



### 材料:

轴套: 不锈钢 1.4305

销钉: 不锈钢 1.4305

弹簧: 不锈钢


### 说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250°C

在套筒上有双纵纹增强弹簧力作为识别。

### 2472.36.



### 2472.36. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 增强的弹力

订购编号	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	负载/力 [N]	
					开始	结束
2472.36.006	M6	2.7	14	2	11	25
2472.36.008	M8	3.8	16	2	23	59
2472.36.010	M10	4.5	19	2.5	20	54
2472.36.012	M12	6.2	22	3.5	38	96
2472.36.016	M16	8.5	24	4.5	50	100
2472.36.020	M20	10	30	6.5	52	133
2472.36.024	M24	13	34	8	91	223