


# YAYLI ÇIKARICI, YAYLA GERİLMİŞ PİM, SLOTLU, ARTTIRILMIŞ YAY KUVVETLİ



2472.06.



## Malzeme:

Manşon: İşlenebilir çelik, açkılı

Pim: İşlenebilir çelik sertleştirilmiş, açkılı

Yay: Nirosta

## Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için.

Çalışma ısısı: azami 250°C


Manşondaki iki uzunlamasına iz tarafından artan yayın kuvvetinin tanımlanması.

## 2472.06. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, slotlu, arttırılmış yay kuvvetli

Sipariş No.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	Yay kuvveti [N]	
					başlangıç	final
2472.06.006	M6	2,7	14	2	11	25
2472.06.008	M8	3,8	16	2	23	59
2472.06.010	M10	4,5	19	2,5	20	54
2472.06.012	M12	6,2	22	3,5	38	96
2472.06.016	M16	8,5	24	4,5	50	100
2472.06.020	M20	10	30	6,5	52	133
2472.06.024	M24	13	34	8	91	223



2472.36.



## Malzeme:

Manşon: Nirosta 1.4305

Pim: Nirosta 1.4305

Yay: Nirosta

## Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için.

Çalışma ısısı: azami 250°C

Manşondaki iki uzunlamasına iz tarafından artan yayın kuvvetinin tanımlanması.

## 2472.36. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, slotlu, arttırılmış yay kuvvetli

Sipariş No.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	Yay kuvveti [N]	
					başlangıç	final
2472.36.006	M6	2,7	14	2	11	25
2472.36.008	M8	3,8	16	2	23	59
2472.36.010	M10	4,5	19	2,5	20	54
2472.36.012	M12	6,2	22	3,5	38	96
2472.36.016	M16	8,5	24	4,5	50	100
2472.36.020	M20	10	30	6,5	52	133
2472.36.024	M24	13	34	8	91	223