


YAYLI ÇIKARICI, YAYLA GERİLMİŞ PİM VE CONTA, ALTIGEN SOKETLİ, STANDART YAY KUVVETLİ



2472.07.



Malzeme:

Manşon: İşlenebilir çelik, açkılı
Pim: İşlenebilir çelik sertleştirilmiş, açkılı
Yay: Nirosta

Not:


Kilitlemek, yukarı ve aşağı doğru baskı yapmak içindir. Kilit, sıvıların ve yağların pime ulaşmasını engeller. Montaj ve sökme işlemi, tornavida ve alyan anahtarla yapılır.
Çalışma ısı aralığı: -30°C'den 80°C'ye

2472.07. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim ve conta, altıgen soketli, standart yay kuvvetli

Sipariş No.	d ₁	d ₂	l	n	s	t	SW	Yay kuvveti [N]	
								başlangıç	final
2472.07.008	M8	3,8	26	1,5	3	1,4	2,5	9	24
2472.07.010	M10	4	28	1,5	3,5	1,4	3	15	30
2472.07.012	M12	6	35	2,7	4	2	4	24	50
2472.07.016	M16	7,5	40	3,2	5	2,5	5	36	58



2472.37.



Malzeme:

Manşon: Nirosta 1.4305
Pim: Nirosta 1.4305
Yay: Nirosta

Not:

Kilitlemek, yukarı ve aşağı doğru baskı yapmak içindir. Kilit, sıvıların ve yağların pime ulaşmasını engeller. Montaj ve sökme işlemi, tornavida ve alyan anahtarla yapılır.
Çalışma ısı aralığı: -30°C'den 80°C'ye

2472.37. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim ve conta, altıgen soketli, standart yay kuvvetli

Sipariş No.	d ₁	d ₂	l	n	s	t	SW	Yay kuvveti [N]	
								başlangıç	final
2472.37.008	M8	3,8	26	1,5	3	1,4	2,5	9	24
2472.37.010	M10	4	28	1,5	3,5	1,4	3	15	30
2472.37.012	M12	6	35	2,7	4	2	4	24	50
2472.37.016	M16	7,5	40	3,2	5	2,5	5	36	58