


## 弹顶销, 带有弹簧负载销, 直的, 带凸缘

### 2475.03.



2475.03. 弹顶销, 带有弹簧负载销, 直的, 带凸缘

订购编号	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$	$s$	负载/力 [N]	
							开始	结束
2475.03.004	4	3	4.5	5	1	0.8	3	6
2475.03.005	5	4	5.5	6	1	1	4	6.5
2475.03.006	6	5	6.5	7	1	1.6	6	11.5
2475.03.008	8	6.5	8.5	9	1	1.9	8	12.5

材料:

轴套: 黄铜

钢球: 不锈钢淬火

弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。


应用温度范围: 最高 250 °C

安装:

对于  $d_1$  的承装孔, 推荐 H7 公差。



### 2475.04.



2475.04. 弹顶销, 带有弹簧负载销, 直的, 带凸缘

订购编号	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$	$s$	负载/力 [N]	
							开始	结束
2475.04.004	4	3	4.6	5	0.9	1	2.5	6
2475.04.005	5	4	5.6	6	0.9	1.4	3	6.5
2475.04.006	6	5	6.5	7	1	1.8	5.5	11.5
2475.04.008	8	6.5	8.5	9	1.1	2.4	7	12.5
2475.04.010	10	8.5	11	13.5	1.7	3.3	8.5	18.5
2475.04.012	12	10	13	16	2.3	4	12	26.5

材料:

轴套: 不锈钢 1.4303

钢球: 不锈钢淬火

弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250 °C

安装:

对于  $d_1$  的承装孔, 推荐 H7 公差。

