

# GAZLI YAY (ÇIKARICI PİM ÜNİTESİ), WDX STANDARINDA

## Tanım:

Yay iticileri, kalıp, fişstür yapımı gibi bir çok sektörde, itici, amortisör (pedal), sabitleyici ve tutucu pin vs. olarak kullanılır.

Montajı için özel FIBRO montaj ekipmanı gerekmektedir (2470.12.010.017)

## Not:

Yıpranmış yayları tamir etmeyiniz; bu yayların komple değiştirilmesi gerekmektedir.



Kullanılan gaz: Nitrojen – N<sub>2</sub>  
 Maks. dolum basıncı: 150 bar  
 Min. dolum basıncı: 20 bar  
 Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C  
 Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0.3%/°C  
 Önerilen Strok/dk.:  
 yaklaşık 30 ila 80 arası (20°C de)  
 Maks. piston hızı: 1.6 m/s

## Dikkat!

**WDX standartlarında yay kuvvetleri için farklı renk kodlaması kullanılır**

Müşteri isteğine göre, boş olarak yollanabilir, Sipariş No 2479.034.00000...., renk kodlaması: siyah

2479.034.



## 2479.034. Gazlı yay (Çıkarıcı Pim ünitesi), WDX Standardında

Sipariş No*	strok <sub>maks.</sub>	l	l <sub>min.</sub>	.00020.		.00040.		.00080.		.00170.	
				F <sub>Başlangıç</sub> [daN]	F <sub>final</sub> [daN]	F <sub>Başlangıç</sub> [daN]	F <sub>final</sub> [daN]	F <sub>Başlangıç</sub> [daN]	F <sub>final</sub> [daN]	F <sub>Başlangıç</sub> [daN]	F <sub>final</sub> [daN]
2479.034.00000.010	10	65	55	23	32,5	45	65	85	122	170	243,5
2479.034.00000.016	16	77	61	23	36,6	45	73,3	85	137,4	170	274,8
2479.034.00000.020	20	85	65	23	36	45	72	85	134,5	170	268
2479.034.00000.025	25	95	70	23	38,9	45	77,8	85	145,9	170	291,8
2479.034.00000.030	30	105	75	23	37,5	45	75	85	141	170	281,5
2479.034.00000.038	38	121	83	23	40,7	45	81,4	85	152,7	170	305,4
2479.034.00000.040	40	125	85	23	38,5	45	77	85	144,5	170	289
2479.034.00000.050	50	145	95	23	42	45	83,5	85	156,5	170	313
2479.034.00000.060	60	165	105	23	42	45	84	85	157	170	314
2479.034.00000.070	70	185	115	23	42	45	84	85	157,5	170	315
2479.034.00000.080	80	205	125	23	42	45	84	85	159	170	315,5
2479.034.00000.100	100	245	145	23	42	45	84,5	85	158	170	316,5
2479.034.00000.125	125	295	170	23	42	45	84,5	85	158,5	170	317

\*yaylı tip ile komple

Yay kuvveti renk markalamaları:

Yay tipi - Basınç [bar] - Renk:

.00020. - 20 - yeşil

.00040. - 40 - mavi

.00080. - 75 - kırmızı

.00170. - 150 - sarı

