


ACCESSOIRES POUR RESSORTS À GAZ RACCORDS VISSÉS – BAGUE COUPANTE

2480.00.10.20.12.01

Collier de serrage
pour tuyau flexible de mesure



Matière :

Polyamide


Remarque :

Livraison sans vis



2192.50.04.012

Vis taraudeuse DIN 7516
M4x12




Remarque :

autotaraudeuse,
avant-trou de taraudage :
Ø = 3,6 mm



2480.00.23.13.

Gaine de protection
pour une fixation ultérieure au tuyau flexible



N° de commande l [m]

2480.00.23.13.0001 1

2480.00.23.13.0002 2

2480.00.23.13.0005 5

2480.00.23.13.0010 10

Ø int. 7 mm

pour Ø ext. des
flexibles max. 5-11 mm

Plage de
température -30°C jusqu'à
+100°C

Description :

La gaine de protection protège
contre les abrasions, elle est
insensible à l'air, l'eau, l'huile, les
liquides hydrauliques, l'essence
et autres milieux.


Matière :

Polyamide




2480.00.54.01

Mandrin élargisseur de flexible



2480.00.10.20.

Flexible haute pression



Exemple de commande :


Flexible haute pression = 2480.00.10.20.

Longueur 10 m = 0010

N° de commande = 2480.00.10.20.0010


2480.00.54.02

Mâchoires d'étau
pour tenir le flexible




2480.00.10.21

Douille vissée pour flexible



2480.00.54.03

Cisaille pour flexible



2480.00.10.22

Insert pour flexible avec tubulure

