


PŘÍSLUŠENSTVÍ PLYNOVÝCH PRUŽIN PROPOJOVACÍ HADICE S KÓNUSEM 24° (DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.01.


Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (přímá/přímá)



Rozměr l_1 stanoven objednavatelem, např. 765 mm znamená obj. č. 2480.00.25.01.0765

2480.00.25.02.


Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (90°/přímá)



Rozměr l_1 stanoven objednavatelem, např. 765 mm znamená obj. č. 2480.00.25.02.0765

2480.00.25.03.


Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (90°/90°)



Rozměr l_1 stanoven objednavatelem, např. 765 mm znamená obj. č. 2480.00.25.03.0765

2480.00.25.04.

Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (45°/přímá)




Rozměr l_1 stanoven objednavatelem, např. 765 mm znamená obj. č. 2480.00.25.04.0765

PŘÍSLUŠENSTVÍ PLYNOVÝCH PRUŽIN PROPOJOVACÍ HADICE S KÓNUSEM 24° (DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.05.


Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (45°/45°)



Rozměr l_1 stanoven objednavatelem, např. 765 mm znamená obj. č. 2480.00.25.05.0765

2480.00.25.06.

Hadice s těsnícím kuželem, převlečnou maticí a O-kroužkem (45°/90°)



Rozměr l_1 stanoven objednavatelem, např. 765 mm znamená obj. č. 2480.00.25.06.0765

Upozornění k objednávce:

nejkratší výrobní délka: 140 mm
minimální poloměr ohybu: R40


*Propojovací hadice s kónusem 24° lze dodat v následujících délkách:

- 5 mm odstupňování ≤ 1000 mm
- 10 mm odstupňování > 1000 mm
- 100 mm odstupňování > 4000 mm
- 500 mm odstupňování > 6000 mm

2480.00.25.12.01



Hadicová spona
pro měřicí hadici DN5 (Ø11 mm)



Materiál:

polyamid


Upozornění:

Dodávka bez šroubů

2192.50.04.012



Samořezný šroub DIN 7516
M4x12



Upozornění:

samořezné,
Ø otvoru závitu = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Spirálová ochrana proti otěru
pro dodatečné umístění na hadici



Objednací číslo

Objednací číslo	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

Vnitřní ø 7 mm max.

pro vnější ø hadice 5-11 mm

-30°C do

Teplotní rozsah +100°C

Popis:

Spirálová ochrana proti otěru. Je odolná proti vodě, oleji, hydraulickým kapalinám, benzínu a jiným médiím.

Materiál:

polyamid