

# GAZLI YAYLAR AKSESUARLARI KONNEKTÖR SİSTEMİ, 24° KONUS MIKRO

2480.00.27.01

M8x1 hortum bağlantısı

## Sipariş bilgisi:


en kısa üretim uzunluğu:  
bükülme korumasız 90 mm  
tek taraflı bükülme koruması 150 mm  
çift taraflı bükülme koruması 300 mm  
Asgari bükme yarıçapı: R20 mm

\*Ölçüm hortumu şu uzunluklarda teslim edilebilir:

5 mm'lik kademeler ≤ 1000 mm  
10 mm'lik kademeler > 1000 mm  
100 mm'lik kademeler > 4000 mm  
500 mm'lik kademeler > 6000 mm

2480.00.27.01.

Ayar hortum, 24° Mikro Konus, iki tarafıda düz (ayar hortum, bağlantı noktası o-ringli ve somunlu)




2480.00.27.01.....1

Bükülmeyi önleyici spiral, tek taraflı



2480.00.27.01.....2

Bükülmeyi önleyici spiral, çift taraflı




## Siparis Kodu (örnek):

M8x1 hortum bağlantısı	= 2480.00.27.01.	M8x1 hortum bağlantısı	= 2480.00.27.01.
l = 90 mm	= 0090	l = 90 mm	= 0090.
Siparis No	= 2480.00.27.01. 0090	Tek taraflı bükülme koruması	= 1
		Siparis No	= 2480.00.27.01. 0090.1

2480.00.23.12.01

Hortum kelepçesi  
ayar hortumu için DN2 (Ø5 mm)



## Malzeme:


Poliamid

## Not:

Çıvatalar olmadan temin edilir

2192.50.04.012

Kendinden kılavuzlu vida DIN 7516  
M4x12



## Not:

kendinden kılavuzlu,  
vida dişi dibi deliği Ø = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Sürtünmesiz spiral  
sonradan hortuma takmak için



Siparis No	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

İç ø 7 mm  
hortum dış ø için maks. 5-11 mm  
-30°C en fazla  
Sıcaklık aralığı +100°C

## Tanım:

Sürtünmesiz spiral, sürtünmeye karşı korur, hava, su, yağ, hidrolik sıvıları, benzin ve diğer maddelere dirençlidir.

## Malzeme:

Poliamid