


KIT DE CONTRÔLE

2480.00.30.13.1 sans pressostat et avec sécurité contre l'éclatement




Description :

Le kit de contrôle 2480.00.30.13.1 sert au contrôle permanent de la pression de remplissage d'un ou de plusieurs ressorts à gaz. Le kit de contrôle est pourvue d'un raccord rapide pour l'alimentation en pression, et d'un robinet de purge. Il y a quatre raccords pour tuyaux flexibles G1/8 pour le contrôle simultané de la pression dans le kit de contrôle. La plage de mesure du manomètre (bars/psi) est 0-400 bars (5.800 psi).

Remarque :

* 2 m de tuyau flexible de remplissage
N° de commande 2480.00.31.02
commander séparément

2480.00.30.14.1 (600 bar) sans pressostat et sans sécurité contre l'éclatement



Description :

Le kit de contrôle 2480.00.30.14.1 sert au contrôle permanent des pressions de remplissage >150 bars d'un ou de plusieurs ressorts à gaz. Le kit de contrôle est pourvue d'un raccord rapide pour l'alimentation en pression, et d'un robinet de purge. Il y a quatre raccords pour tuyaux flexibles G1/8 pour le contrôle simultané de la pression dans le kit de contrôle. La plage de mesure du manomètre (bars/psi) est 0-600 bar (8700 psi).

Remarque :

* 2 m de tuyau flexible de remplissage
N° de commande 2480.00.31.02
commander séparément