

KIT DE REMPLISSAGE ET DE CONTRÔLE TUYAU FLEXIBLE DE REMPLISSAGE DÉTENDEUR DE PRESSION DE LA BOUTEILLE




Description :

Le kit de remplissage et de contrôle 2480.00.32.21 sert au remplissage, au réglage variable de la pression, par exemple lors de l'essai de l'outil et lors de la mesure de la pression du gaz. Elle se raccorde directement à la vanne de la bouteille à gaz ou au détendeur par le raccord vissant de tuyau flexible de remplissage 2480.00.31.02. Si le kit de remplissage et de contrôle doit être utilisée exclusivement pour le contrôle, un montage simplifié sans tuyau flexible de remplissage 2480.00.31.02 est possible. En série, la robinetterie est équipée d'un adaptateur 2480.00.32.10/11 pour le raccordement à différents types de ressorts à gaz.

Remarque :

2480.00.31.02 2 m de tuyau flexible de remplissage avec raccord rapide, vanne d'arrêt et raccord de la bouteille de gaz (commander séparément)
D'autres longueurs de tuyau flexible de remplissage sont livrables sur demande !


2480.00.32.21 Kit de remplissage et de contrôle



Adaptateur de raccordement pour raccord de bride

N° de commande	Pays	Pour raccord de bride
2480.00.31.02.00.10	France	AFNOR C, W21,8x1/14
2480.00.31.02.00.11	Chine	G 5/8-ISO228
2480.00.31.02.00.12	Grande-Bretagne	G 5/8
2480.00.31.02.00.13	Corée	W24,32x1/4 Type 40f
2480.00.31.02.00.14	Russie	W24,32xG3/4 Type 40n
2480.00.31.02.00.15	USA	W24,32x1/4 Type 40c
2480.00.31.02.00.16	Italie	W24,32xW21,7x1/4 Type 40d

2480.00.31.02 Tuyau flexible de remplissage



Description :


Le manodétendeur de bouteille 2480.00.32.07. est conçu pour être raccordé à des bouteilles de gaz sous 200 et 300 bar. Pour remplir les ressorts à gaz, le kit de remplissage et de contrôle 2480.00.32.21 est raccordé au manodétendeur de bouteille au moyen du tuyau flexible de remplissage 2480.00.31.02 et de l'adaptateur 2480.00.32.07.04. Selon le type de bouteille de gaz, on peut utiliser le raccord de bouteille 2480.00.32.07.02 pour 200 bar ou le raccord de bouteille 2480.00.32.07.03 pour 300 bar.

Pression primaire max. 300 bar
 Plage de pression secondaire 10-200 bar

Autres avantages :

- Un remplissage excessif dû à une ouverture inconsidérée du robinet d'arrêt du kit de remplissage et de contrôle 2480.00.32.21 est exclu.
- Il n'est pas nécessaire de lire le cadran du manomètre du kit de remplissage et de contrôle 2480.00.32.21.

2480.00.32.07. Manodétendeur de bouteille



N° de commande	pour pression de la bouteille 200/300 bar
2480.00.32.07.01	Manodétendeur
2480.00.32.07.02	Raccord de la bouteille de gaz 200 bar
2480.00.32.07.03	Raccord de la bouteille de gaz 300 bar
2480.00.32.07.04	Adaptateur

N° de commande	pour pression de la bouteille 200 bar
2480.00.32.07.01	Manodétendeur
2480.00.32.07.02	Raccord de la bouteille de gaz 200 bar
2480.00.32.07.04	Adaptateur

N° de commande	pour pression de la bouteille 300 bar
2480.00.32.07.01	Manodétendeur
2480.00.32.07.03	Raccord de la bouteille de gaz 300 bar
2480.00.32.07.04	Adaptateur

