

KOMPAKT NİTROJEN YÜKSELTİCİ TUTUCU PLAKA

2480.00.32.71.02 Tutucu plaka

tekrar sipariş için



Bağlantı çizelgesi

Kompakt Nitrojen Yükseltici



- ① 2480.00.32.71 Kompakt Nitrojen Yükseltici
- ② 200 bar nitrojen tüpü için W24, 32 x 1/14 gaz tüpü bağlantısı
- ③ Nitrojen N₂ girişi
- ④ maks. 10 bar G1/4 basınçlı hava girişi
- ⑤ 400 bar basınç emniyet vanası
- ⑥ Nitrojen N₂ çıkışı
- ⑦ W24, 32 x 1/14 bağlantı dişi

2480.00.32.71.02

Teknik veriler:

Tahrik basınçlı havası: 1 - 6 bar
6 bar havalı tahrik basıncı için hesaplanan çalışma basıncı: 192 bar +
tüpte kalan basınç
Büyütme oranı: 1:32
Strok hacmi/çift strok: 11.6 cm³

Bağlantılar:

Basınçlı hava: G 1/4"
Nitrojen girdisi: DN4 hortum hattı, 1 m uzunluğunda, 200 bar N₂ tüpü
bağlantısı var
Nitrojen çıkışı: 200 bar W24, 32 x 1/14 N₂ tüpü bağlantısı
Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C
Ağırlık: yaklaşık 7.2 kg
Giriş basıncı: 30-300 bar
Gaz temin performansı*: 280 NL/dk.

* Sevk performansı havalı tahrik ve giriş basıncına bağlıdır.

