

## 氮气弹簧弹力检测

2480.00.35.04



### 描述:

这台带有数字测量设备的弹力测量仪可用于气压弹簧的弹力试验,可测弹力 $\leq 2000$  daN,可测最大的弹簧长度为 488 mm。

弹簧支架  $\varnothing$  最大为 150 mm。