

氮气弹簧弹力检测



描述:

带机械测量装置的测力计可用于最高 8000 daN 的气压弹簧的弹力测试。

带数字测量装置的测力计可用于最高 10000 daN 的气压弹簧的弹力测试。

测力计 2480.00.35.021, 采用模拟显示器, 可提供三个具有不同测量范围的可更换压力传感器:

到 300 daN,

大于 300 - 1750 daN

大于 1750 - 8000 daN

测力计 2480.00.35.032, 采用数字显示器, 具有一个 0 至 10000 daN 的力传感器。

最大弹簧安装高度:

模拟 = 700 mm

数字 = 760 mm