

INTERRUPTOR PRESOSTÁTICO DE MEMBRANA ADAPTADOR PARA EL MISMO RACOR DE CONEXIÓN GE-G1/4-G1/8

Datos técnicos

2480.00.45.01

Membrana de contacto

2480.00.45.02

2480.00.45.01

Rango de ajuste 20-250 bar

Tolerancia $\pm 5,0$ bar

Seguro de sobrepresión 350 bar

Tensión máx. 250 V

2480.00.45.02

Rango de ajuste 10-80 bar

Tolerancia $\pm 1,6$ bar

Seguro de sobrepresión 350 bar



Tensión máx. 250 V

Nota:

Para el control individual de muelles

véase adaptador 2480.00.45.10



Esquema de conexiones para membrana de contacto



2480.00.45.10

2480.00.45.00.01.18.14

Racor de conexión GE - G 1/8 - G 1/4 para sistema de control con rosca de conexión G 1/8



Ejemplo de montaje:

Descripción:

El adaptador 2480.00.45.10 posibilita, en combinación con la membrana de contacto 2480.00.45.01 o 2480.00.45.02, un control de la presión de llenado similar al del sistema de control 2480.00.30.02.

En cuanto la presión de llenado desciende por debajo de un determinado nivel, la membrana de contacto activa una señal o desconecta la máquina.

