

HADICE TISK LIS NA HADICE - PNEUMATICKÝ PNEUMATICKÉ NŮŽKY NA HADICE



2480.00.54.10 Hadice tisk Lis na hadice - pneumatický pneumatické

Lis na hadice pneumatický pro velikosti hadic DN2 a DN5

Popis:

Pneumatický lis na hadice FIBRO 2480.00.54.10 je vhodný pro lisování následujících propojených hadicových systémů:

- Systém Minimes 2480.00.23.
- Systém s kónusem 24° 2480.00.25.
- Propojený systém, kónus 24° mikro 2480.00.27.01.

Pneumaticko-hydraulický systém umožňuje jednoduchou a rychlou montáž koncovek hadic.

Po připojení stlačeného vzduchu (max. 7 bar) k připojovacímu závitů G1/4" se lis na hadice ručně aktivuje vzduchohydraulickým čerpadlem (0,1–0,5 l/min při tlaku vzduchu 7 bar).

Bez mazání

Plechý kluzného ložiska na lisovacím nástroji:

- lepší výkon díky sníženému tření
- Žádné tiskové opotřebením nástroje a žádná kontaminace z maziv, 20% snížení ztráty třením

Technické údaje:

lisovací síla [kN/t]	750 / 75
Lisovací rozsah	52
Dráha otevření	+10
Otevření bez lisovacích čelistí	52
Lisovací čelisti, jmenovitý průměr hadice DN2	2480.00.54.10.02
Lisovací čelisti, jmenovitý průměr hadice DN5	2480.00.54.10.05
Pohon	Tlak vzduchu
Objem oleje [l]	1.4
Rozměry (d x š x v)	230x180x160
Hmotnost [kg]	16

2480.00.54.03

Nůžky na hadice



Následující příslušenství koncovek a hadic lze objednat:

pro systém Minimes

2480.00.23.00.	Hadice 630 bar propichovaná, DN2 *
2480.00.23.01.V	Závitové připojení, rovné, DN2 - 1215
2480.00.23.01.V.025	Závitové připojení, rovné, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.01.V.050	Závitové připojení, rovné, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.01.V.100	Závitové připojení, rovné, DN2 - 1215/ 100 Stck
2480.00.23.02.V	Závitové připojení, 90°, zabaleno, DN2 - 1215
2480.00.23.02.V.025	Závitové připojení, 90°, zabaleno, DN2 - 1215/ 25 ks
2480.00.23.02.V.050	Závitové připojení, 90°, zabaleno, DN2 - 1215/ 50 ks
2480.00.23.02.V.100	Závitové připojení, 90°, zabaleno, DN2 - 1215/ 100 ks

pro propojený systém, kónus 24° mikro

2480.00.23.00.	Hadice 630 bar propichovaná, DN2 *
2480.00.27.01.V	Závitové připojení, rovný, balené
2480.00.27.01.V.025	Závitové připojení, rovné, zabaleno / 25 ks
2480.00.27.01.V.050	Závitové připojení, rovné, zabaleno / 50 ks
2480.00.27.01.V.100	Závitové připojení, rovné, zabaleno / 100 ks

pro systém s kónusem 24° **

2489.00.02.	Vysokotlaká hadice, DN5 *
2480.00.25.01	Hadicová armatura, rovná
2480.00.25.02	Hadicová armatura, 90°
2480.00.25.04	Hadicová armatura, 45°

* Délky hadic objednávejte s odstupňováním 1 m, např.:
příklad objednávky hadice DN2, délka 10 m = 2480.00.23.00.0010

** ne pro 2480.00.54.20 ruční lis na hadice, elektrický