

PRESS TUBO, PNEUMATICO TRONCHESE PE TUBO FLESSIBILE



2480.00.54.10 Press tubo, pneumatico

Press tubo, pneumatico

per le dimensioni del tubo DN2 e DN5

Descrizione:

La pressatubi FIBRO, pneumatica 2480.00.54.10 è adatta per la pressatura dei seguenti sistemi di collegamento dei tubi:

- Sistema Minimess 2480.00.23.
- Sistema a cono 24° 2480.00.25.
- il sistema di connettori, 24 ° cono micro 2480.00.27.01.

Mediante l'azionamento idropneumatico della pressatubi viene consentito un confezionamento facile e rapido dei tubi flessibili.

Dopo il collegamento di aria compressa (max. 7 bar) sul G1/4" filettato raccordo, il tubo pressa viene azionata manualmente con l'aria-idraulico pompa (0.1 - 0.5 l/min a 7 bar di pressione dell'aria).

Lubrificante-libero

Lamiera glide rilievi sullo strumento di stampa:

- Miglioramento delle prestazioni a causa di attrito ridotto
- Nessuna usura stampa strumento e nessuna contaminazione da lubrificanti, 20% riduzione della perdita di attrito

Dati tecnici:

Forza di pressatura [kN/t]	750 / 75
Crimp gamma	52
Corsa di apertura	+10
Apertura senza pinze a pressare	52
Pinze a pressare per diametro nominale tubo flessibile DN2	2480.00.54.10.02
Pinze a pressare per diametro nominale tubo flessibile DN5	2480.00.54.10.05
Azionamento	Pressione
Volume olio [l]	1.4
Dimensioni (LunxLarxAlt)	230x180x160
Peso [kg]	16

2480.00.54.03

Tronchese pe tubo flessibile



I seguenti apparecchi di stampa e tubi flessibili possono essere ordinati:
per il Sistema Minimess

2480.00.23.00.	Tubo 630 bar fossette, DN2 *
2480.00.23.01.V	Attacco filettato, diritto, imballato, DN2 - 1215
2480.00.23.01.V.025	Attacco filettato, diritto, imballato, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.01.V.050	Attacco filettato, diritto, imballato, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.01.V.100	Attacco filettato, diritto, imballato, DN2 - 1215/ 100 Stck
2480.00.23.02.V	Attacco filettato, 90 °, imballato, DN2 - 1215
2480.00.23.02.V.025	Attacco filettato, 90 °, imballato, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.02.V.050	Attacco filettato, 90 °, imballato, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.02.V.100	Attacco filettato, 90 °, imballato, DN2 - 1215/ 100 Stck

per il sistema complesso, 24° cono micro

2480.00.23.00.	Tubo 630 bar fossette, DN2 *
2480.00.27.01.V	Raccordo per tubo flessibile, imballato diritto
2480.00.27.01.V.025	Raccordo per tubo flessibile, imballato diritto/ 25 Stck
2480.00.27.01.V.050	Raccordo per tubo flessibile, imballato diritto/ 50 Stck
2480.00.27.01.V.100	Raccordo per tubo flessibile, imballato diritto/ 100 Stck

per il sistema a cono 24°

2489.00.02.	Tubo flessibile ad alta pressione, fossette, DN5 *
2480.00.25.01	Raccordo per tubi flessibili, diritto
2480.00.25.02	Montaggio di tubo flessibile, 90°
2480.00.25.04	Montaggio di tubo flessibile, 45°

* Lunghezze del tubo flessibile in passi di 1 m, ordinato, ad esempio:
Esempio di ordinazione per un tubo flessibile DN2, lungo 10 m =
2480.00.23.00.0010

** non per 2480.00.54.20 Press tubo elettrico