

HORTUM BASIN, PNÖMATİK HORTUM MAKASI



2480.00.54.10 Hortum basın, pnömatik

Hortum boyutları DN2 ve DN5 için hortum basın, pnömatik

Tanım:

2480.00.54.10 pnömatik FIBRO hortum sıkma makinesi, aşağıdaki hortum birleştirme sistemlerinin preslenmesine uygundur:

- Minimes sistem 2480.00.23.
- 24 ° konus sistemi 2480.00.25.
- Konnektör sistemi, 24° konus mikro 2480.00.27.01.

Pnömatik-hidrolik hortum pres sürücü basit ve hızlı hortum sokmak sağlar.

Basınçlı hava (maks. 7 bar) G1/4" bağlantı dişine bağlandıktan sonra hortum sıkma makinesi havalı hidrolik pompa (7 bar hava basıncında 0,1 - 0,5 l/dk.) ile manuel olarak çalıştırılır.

Yağlama gerektirmez

Pres kalıbındaki kayıcı yatak sacları:

- Azaltılmış sürtünme nedeniyle daha iyi bir performans
- Yağlar hiçbir basın takım aşınma ve herhangi bir kontaminasyon, 20% sürtünme kaybı azalması

Teknik veriler:

Sıkma kuvveti [kN/t]	750 / 75
Aralığı kıvrım	52
Açılma mesafesi	+10
Presleme çeneleri olmadan açılma	52
Presleme çeneleri hortum nominal genişliği DN2	2480.00.54.10.02
Presleme çeneleri hortum nominal genişliği DN5	2480.00.54.10.05
Tahrik	Hava Basıncı
Yağ hacmi [l]	1.4
Ölçüler (uxgxy)	230x180x160
Ağırlık [kg]	16

2480.00.54.03

Hortum makası



Aşağıdaki basın armatürleri ve hortumlar can sipariş:

Minimes sistemi için

2480.00.23.00.	Çukurlu Hortum 630 bar, DN2 *
2480.00.23.01.V	Dişli bağlantı, düz, DN2 -1215
2480.00.23.01.V.025	Dişli bağlantı, düz, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.01.V.050	Dişli bağlantı, düz, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.01.V.100	Dişli bağlantı, düz, DN2 - 1215/ 100 Stck
2480.00.23.02.V	Dişli bağlantı, 90°, DN2 - 1215
2480.00.23.02.V.025	Dişli bağlantı, 90° paketli, DN2 - 1215/ 25 adet
2480.00.23.02.V.050	Dişli bağlantı, 90° paketli, DN2 - 1215/ 50 adet
2480.00.23.02.V.100	Dişli bağlantı, 90° paketli, DN2 - 1215/ 100 adet

Birleşik sistem, 24° konik mikro

2480.00.23.00.	Çukurlu Hortum 630 bar, DN2 *
2480.00.27.01.V	Dişli bağlantı, düz, dolu
2480.00.27.01.V.025	Dişli bağlantı, düz, paketli/ 25 adet
2480.00.27.01.V.050	Dişli bağlantı, düz, paketli/ 50 adet
2480.00.27.01.V.100	Dişli bağlantı, düz, paketli/ 100 adet

24° konik sistem için **

2489.00.02.	Yüksek basınç hortumlar, çukurlu, DN5 *
2480.00.25.01	Hortum montaj, düz
2480.00.25.02	Hortum uydurma, 90°
2480.00.25.04	Hortum armatürü, 45°

* Hortum uzunluklarını 1 m ve katları şeklinde sipariş edin, örn.:

DN2 hortum siparişi örneği 10 m uzunluğunda = 2480.00.23.00.0010

** 2480.00.54.20 elektrikli manuel hortum sıkma makinesi için değildir