

# ELEKTRIKLI MANUEL HORTUM SIKMA MAKINESI (PİL İLE ÇALIŞIR) HORTUM MAKASI



## 2480.00.54.20 Elektrikli manuel hortum sıkma makinesi (pil ile çalışır)

DN2 nominal hortum genişliği için elektrikli manuel hortum sıkma makinesi (pil ile çalışır)

### Tanım:

FIBRO elektrikli, manuel hortum sıkma makinesi 2480.00.54.20 aşağıdaki hortumların üretiminde kullanıma uygundur:

- Minimess sistem 2480.00.23.
- Konnektör sistemi, 24° konik mikro 2480.00.27.01

Elektrikli manuel hortum sıkma makinesi basit ve hızlı hortum üretimi olanağı sağlar. Doğru sıkma basıncı, bir kuvvet sensörü tarafından garantilenir ve bir ses sinyali tarafından desteklenir. Elektrikli manuel hortum sıkma makinesi, seri şekilde hortum üretebilmektedir.

Siparişe birlikte cihaz, sıkma çenelerinin kafası, pil, şarj adaptörü ve çanta gelmektedir.

### Teknik veriler:

Sıkma kuvveti [kN/t]	15 / 1,5
Basım adedi	yakl. 150 yanında 1,5 Ah
Presleme çenesi kafası	yakl. 350° döndürülebilen
Tahrik	Pil ile çalışmaktadır
Gerilim [V]	18
Güç [Ah]	1.5
Akü şarj süresi	15
Ölçüler (uxgxy)	377x75x116
Ağırlık [kg]	2.3

Aşağıdaki basın armatürleri ve hortumlar can sipariş:

### Minimess sistemi için

2480.00.23.00.	Çukurlu Hortum 630 bar, DN2 *
2480.00.23.01.V	Dişli bağlantı, düz, DN2 -1215
2480.00.23.01.V.025	Dişli bağlantı, düz, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.01.V.050	Dişli bağlantı, düz, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.01.V.100	Dişli bağlantı, düz, DN2 - 1215/ 100 Stck
2480.00.23.02.V	Dişli bağlantı, 90°, DN2 - 1215
2480.00.23.02.V.025	Dişli bağlantı, 90° paketli, DN2 - 1215/ 25 adet
2480.00.23.02.V.050	Dişli bağlantı, 90° paketli, DN2 - 1215/ 50 adet
2480.00.23.02.V.100	Dişli bağlantı, 90° paketli, DN2 - 1215/ 100 adet

### Birleşik sistem, 24° konik mikro

2480.00.23.00.	Çukurlu Hortum 630 bar, DN2 *
2480.00.27.01.V	Dişli bağlantı, düz, dolu
2480.00.27.01.V.025	Dişli bağlantı, düz, paketli/ 25 adet
2480.00.27.01.V.050	Dişli bağlantı, düz, paketli/ 50 adet
2480.00.27.01.V.100	Dişli bağlantı, düz, paketli/ 100 adet

\* Hortum uzunluklarını 1 m ve katları şeklinde sipariş edin, örn.:

DN2 hortum siparişi örneği 10 m uzunluğunda = 2480.00.23.00.0010

## 2480.00.54.03

Hortum makası

