

WIRELESS PRESSURE MONITORING 2.1 (WPM) SPOJKA PRŮMYSLOVÉ SBĚRNICE PROFINET

2480.00.91.44.2

Objednací číslo pro spojku průmyslové sběrnice PROFINET



POPIS


Integrací spojky průmyslové sběrnice PROFINET 2480.00.91.44.2 lze cloudovou aplikací WPM 2480.00.91.53. propojit s řízením lisu (PROFINET). Spojka průmyslové sběrnice PROFINET 2480.00.91.44.2 umožňuje komunikaci PROFINET se systémem WPM a propojuje PROFINET Master (např. PLC SIEMENS, PLC Supervisory atd.) s cloudovou aplikací WPM 2480.00.91.53. Komunikace ze síťové spojky do cloudu WPM (MQTT) může být šifrována pomocí TLS/SSL, což zajišťuje BEZPEČNOU komunikaci.

SYSTÉMOVÉ PŘEDPOKLADY

Pro každé řízení lisu je zapotřebí jedna spojka průmyslové sběrnice.

Spojka průmyslové sběrnice je připojena ke cloudové aplikaci WPM prostřednictvím sítě EtherNet (port 1883).

Pro konfiguraci jsou zapotřebí další porty (80/443).



TECHNICKÉ ÚDAJE

Pouzdro: Plast PVC

Přípoje: 1xEtherNET

Protokol EtherNET: MQTT

Protokol PROFINET: PROFINET Slave

Rychlost přenosu dat MQTT: 10/100 Base-T Autosensing

Rychlost přenosu dat EtherCAT: 10/100 Base-T Autosensing

MQTT Connector: RJ45

PROFINET Connector: RJ45

Připojení proudu: 2way 5mm terminal block

Elektrické napájení: 8..24V AC; 12..35V DC

Rozsah provozní teploty: -40°C/+85°C

Rozměry (d × š × v): 36x60x95

Hmotnost: cca 200g

Upevnění: Montážní lišta DIN