

GAZLI YAY, STANDART

Not:

150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 5000 daN

Yedek parçalar için sipariş kodu:

2480.13.05000

Yedek parçalar için sipariş kodu: Renault

EM24.54.700 Standardı için 2480.13.05000.R

Valfsiz gazlı yay

Sipariş No (örnek): 2480.13.05000. .R.P

Renault EM24.54.700 Standardı için

Sipariş No (örnek): 2480.13.05000. .R

Renault EM24.54.700 standardına uygun

valfsiz gazlı yay

Sipariş No (örnek): 2480.13.05000. .R.P

1) Özel strok uzunlukları

Şu gazlı yaylarda mevcut değildir; Renault EM24.54.700 Standardında gazlı yaylar.

Kullanılan gaz: Nitrojen - N₂

Maks. dolum basıncı: 150 bar

Min. dolum basıncı: 25 bar

Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C

Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C


Önerilen Strok/dk.:

yaklaşık 15 ila 40 arası (20°C de)


Maks. piston hızı: 1,6 m/s

2480.R için: 2,0 m/s

2480.13.05000.



Görünüş X - Gazlı yay




2480.13.05000.


Gazlı Yay, Standart

Sipariş No.	strok _{maks.} (s)	l _{min.}	l
2480.13.05000.025	25	165	190
2480.13.05000.038	38,1	178,1	216,2
2480.13.05000.050	50	190	240
2480.13.05000.063	63,5	203,5	267
2480.13.05000.075 1)	75	215	290
2480.13.05000.080	80	220	300
2480.13.05000.088 1)	87,5	227,5	315
2480.13.05000.100	100	240	340
2480.13.05000.113 1)	112,5	252,5	365
2480.13.05000.125	125	265	390
2480.13.05000.138 1)	137,5	277,5	415
2480.13.05000.150 1)	150	290	440
2480.13.05000.160	160	300	460
2480.13.05000.175 1)	175	315	490
2480.13.05000.200	200	340	540
2480.13.05000.225 1)	225	365	590
2480.13.05000.250	250	390	640
2480.13.05000.275 1)	275	415	690
2480.13.05000.300	300	440	740

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!