

GAZLI YAY, STANDART

Not:

150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 7500 daN

Yedek parçalar için sipariş kodu:

2480.13.07500

Yedek parçalar için sipariş kodu: Renault

EM24.54.700 Standardı için 2480.13.07500.R

Valfsiz gazlı yay

Sipariş No (örnek): 2480.13.07500. .P

Renault EM24.54.700 Standardı için

Sipariş No (örnek): 2480.13.07500. .R

Renault EM24.54.700 standardına uygun

valfsiz gazlı yay

Sipariş No (örnek): 2480.13.07500. .R.P

1) Özel strok uzunlukları

Şu gazlı yaylarda mevcut değildir; Renault EM24.54.700 Standardında gazlı yaylar.

Kullanılan gaz: Nitrojen - N₂

Maks. dolum basıncı: 150 bar

Min. dolum basıncı: 25 bar

Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C

Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C



Önerilen Strok/dk.:

yaklaşık 15 ila 40 arası (20°C de)

Maks. piston hızı: 1,6 m/s

2480.R için: 2,0 m/s

2480.13.07500.




2480.13.07500.


Gazlı Yay, Standart

Sipariş No.	strok _{maks.} (s)	l _{min.}	l
2480.13.07500.025	25	180	205
2480.13.07500.038	38,1	193,1	231,2
2480.13.07500.050	50	205	255
2480.13.07500.063	63,5	218,5	282
2480.13.07500.075 1)	75	230	305
2480.13.07500.080	80	235	315
2480.13.07500.088 1)	87,5	242,5	330
2480.13.07500.100	100	255	355
2480.13.07500.113 1)	112,5	267,5	380
2480.13.07500.125	125	280	405
2480.13.07500.138 1)	137,5	292,5	430
2480.13.07500.150 1)	150	305	455
2480.13.07500.160	160	315	475
2480.13.07500.175 1)	175	330	505
2480.13.07500.200	200	355	555
2480.13.07500.225 1)	225	380	605
2480.13.07500.250	250	405	655
2480.13.07500.275 1)	275	430	705
2480.13.07500.300	300	455	755

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!