


# RESSORTS À GAZ TEMPORISÉS FORMAGE À CHAUD SYSTÈME DE COMMANDE VANNE ÉLECTROPNEUMATIQUE

**2489.00.41.52**

Vanne 5/2 voies, électro-pneumatique



**REMARQUE:**

Fluide: Air ou gaz neutre, filtré, huilé ou sec

Tension: 24V DC – (2,6 W)

**CABLE DE RACCORDEMENT DROIT**


commander séparément

N° de commande	I [m]
2489.00.41.00.01	M12x1, Extrémité 3 pôles ouverte 2,50

**CABLE DE RACCORDEMENT 90°**

commander séparément

N° de commande	I [m]
2489.00.41.00.02	M12x1, Extrémité 3 pôles ouverte 2,50



**RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE**

