

KOMPAKT-GAZLI YAY

Not:

150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 1000 daN

Yedek parçalar için sipariş kodu:
2490.14.01000



Valfsiz gazlı yay

Sipariş No (örnek): 2490.14.01000. .P

Zemine montajlarken, silindirin tüm yüzeyinin temasının sağlandığından emin olunuz!
Adaptör altlığını monte etmeden önce gazlı yay sibobunu çıkarınız.
Eğer titreşim meydana gelirse, civataları düzgün şekilde sıkılaştırın.

Kullanılan gaz: Nitrojen – N₂
Maks. dolum basıncı: 150 bar
Min. dolum basıncı: 25 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 100 (20°C de)
Maks. piston hızı: 0,8 m/s

2490.14.01000.



Görünüm X



2490.14.01000.



Kompakt-Gazlı Yay

Sipariş No.	strok _{maks.} (s)	I _{min.}	I	g ₂ *
2490.14.01000.006	6	55	61	49
2490.14.01000.010	10	68	78	62
2490.14.01000.016	16	84	100	78
2490.14.01000.025	25	110	135	104
2490.14.01000.032	32	135	167	129
2490.14.01000.040	40	155	195	149
2490.14.01000.050	50	180	230	174


*Montaj örneğe bakın

2480.00.20.01000


Valfsiz, bağlantı tesisatı adaptör altlığı (sadece kompozit bağlantılarda kullanılmalıdır)



Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!