


# PLAQUE FIBROELAST®



**2511.3.**



**Matière :**

Polyuréthane à base de polyester  
65 Shore A

**Couleur :**

blanc

**Remarque :**

Autres épaisseurs de plaques sur demande.

**Propriétés physiques:**

Dureté Shore A : 65  
Module 100% : 2,4 [N/mm<sup>2</sup>]  
Module 300% : 4,6 [N/mm<sup>2</sup>]  
Résistance à la traction : 26 [N/mm<sup>2</sup>]  
Allongement : 550 [%]  
Résistance à la rupture : 46 [kN/m]

Déformation permanente de compression (70°C) : 45 [%]  
Elasticité de rebondissement : 58 [%]  
Déformation max. : 40 [%]

**Exemple de commande :**

Plaque FIBROELAST®	=2511.3.
Épaisseur s	6 mm = 006.
Largeur a	500 mm = 0500.
Longueur b	500 mm = 0500
N° de commande	=2511.3. 006. 0500. 0500

**2511.3. Plaque FIBROELAST®**

	250	250	500	500
a	250	250	500	500
b	250	500	500	1 000
s				
1	●	●	●	●
2	●	●	●	●
3	●	●	●	●
4	●	●	●	●
5	●	●	●	●
6	●	●	●	●
7	●	●	●	●
8	●	●	●	●
10	●	●	●	●
12	●	●	●	●
15	●	●	●	●