


BARRA QUADRA CAVA FIBROFLEX®

255.



Esecuzione:

FIBROFLEX® fornire in tre gradi di durezza:

.5. = 80 Shore A = verde

.6. = 90 Shore A = giallo

.7. = 95 Shore A = rosso

☞ Per ulteriori dati tecnici vedi all'inizio del capitolo G.

Esempio di ordinazione:

Barra quadra cava FIBROFLEX®	=255.
Durezza della molla MAT	80 Shore A = 5.
Altezza a	80 mm = 080.
Larghezza b	80 mm = 080.
Lunghezza l ₁	250 mm = 0250
N. d'ordine	=255.5.080. 080. 0250

255. Barra quadra cava FIBROFLEX®

a	b	a ₁	b ₁	d ₁	l ₁	250	500	1000
40	60	20	35					
45	45			20				
50	50			25				
50	180	20	120					
60	60			30		●		
60	80	30	50					
80	80			40		●		
80	100	40	60			●	●	
100	100	50	50			●		
100	125	50	70			●		
100	180	50	123			●	●	●
125	125	75	75					