



## BARRE TRIANGULAIRE CREUSE (60°) FIBROFLEX®

257.



### Exécution :

FIBROFLEX® est livrable en 3 duretés Shore A:

.5.=80 Shore A = vert

.6.=90 Shore A = jaune

.7.=95 Shore A = rouge

☞ Pour autres données techniques voir au début du chapitre G.

### Exemple de commande :

|  |                   |
|--|-------------------|
| Barre triangulaire creuse (60°) FIBROFLEX® | =257.             |
| Dureté de ressort MAT                      | 80 Shore A = 5.   |
| Kantenlänge b                              | 50 mm = 050.      |
| Longueur l <sub>1</sub>                    | 250 mm = 0250     |
| N° de commande                             | =257. 5.050. 0250 |

### 257. Barre triangulaire creuse (60°) FIBROFLEX®

| b  | d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | 250 | 500 |
|----|----------------|----------------|-----|-----|
| 35 | 8              |                | ●   | ●   |
| 50 | 12             |                | ●   | ●   |
| 80 | 20             |                | ●   | ●   |