


STŘIŽNÁ POUZDRO BEZ OSAZENÍ, KULATÝ, ISO 8977



2616.



2616. Střížná pouzdro bez osazení, Kulatý, ISO 8977

d ₂ / Objednáací číslo	d ₄	P	I / Objednáací číslo	I ₁ / (Objednáací písmeno)	16 (B)	20 (C)	22 (D)	25 (E)	28 (F)	30 (G)	32 (H)	35 (J)	40 (K)
5 / (1)	2,8	1 - 2,4	2 (1)		●	●	●	●	●	●	●	●	
6 / (2)	3,5	1,6 - 3	3 (2)		●	●	●	●	●	●	●	●	
8 / (3)	4	2 - 3,5	4 (3)		●	●	●	●	●	●	●	●	
10 / (4)	5,8	2,5 - 5	4 (3) 8 (6)		●	●	●	●	●	●	●	●	
13 / (5)	8	4 - 7	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
16 / (6)	9,5	6 - 9	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
20 / (7)	12	8 - 11	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
22 / (8)	15	9 - 14	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
25 / (9)	17,3	10,7 - 16	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
32 / (10)	20,7	15 - 20	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
38 / (11)	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	
40 / (12)	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	
50 / (14)	37	26 - 36	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	●

Materiál:

HSS

Tvrđost 62 ± 2 HRC


Provedení:

Průměr d₂, středící průměr a čelní plochy broušené.

Nestandardní výroba na poptávku.

Příklad objednávky: bez zajištění proti otočení

2616.10F8.1510



Tvar: kulatý

P = ø15,1 mm

Tvarovací střížná délka: I

12 mm

Délka: I₁

28 mm

Průměr: d₂

32 mm

Typ:

bez osazení
ISO 8977

Provedení:

kulatý

Střížná pouzdra

= 1510

Objednáací číslo

= (8)

Objednáací písmeno

= (F)

Objednáací číslo

= (10)

Objednáací číslo

= (6)


Objednáací číslo

= (1)

= 26


STŘIŽNÁ POUZDRA BEZ NÁKRUŽKU, VÁLCOVÁ, DLE ISO 8977, ZAJIŠTĚNÍ PROTI OTOČENÍ

Zajištění proti otočení 1 (1)




Kolík ø3	
d ₂	F
10	5
3	6,5
16	8
20	10
22	11
25	12,5
32	16
38	19
40	20
50	25

Zajištění proti otočení 2 (2)




Kolík ø4	
d ₂	F
10	6
13	7,2
16	8
20	10
22	11
25	12,5
32	16
38	19
40	20
50	25

Zajištění proti otočení 3 (3)




Kolík ø6	
d ₂	F
10	7
13	8,2
16	9
20	11
22	12
25	13,5
32	16
38	19
40	20
50	25

Zajištění proti otočení 4 (4)




d ₂	F
10	4
13	5,5
16	7
20	8,5
22	9,5
25	11
32	14
38	17
40	18
50	23

Zajištění proti otočení 5 (5)



d ₂	F
10	4
13	5,5
16	7
20	8,5
22	9,5
25	11
32	14
38	17
40	18
50	23


Zajištění proti otočení 6 (6)



d ₂	F
10	4
13	5,5
16	7
20	8,5
22	9,5
25	11
32	14
38	17
40	18
50	23

Příklad objednávky: s zajištěním proti otočení do d₂ ≥ 10 mm

2616.10F8.1510.A4



Zajištění proti otočení:

Jistící plocha
(průběžná)

Úhel:
0°

Tvar: kulatý
P = ø 15,1 mm

Tvarovací střížná délka: l
12 mm

Délka: l₁
28 mm

Průměr: d₂
32 mm

Typ:
bez osazení
ISO 8977

Provedení:

kulatý
Střížná pouzdra

Objednací číslo
= (4)

Objednací písmeno
= (A)

= 1510

Objednací číslo
= (8)

Objednací písmeno
= (F)

Objednací číslo
= (10)

Objednací číslo
= (6)

Objednací číslo
= (1)
= 26