


CASQUILLO GUÍA-PUNZONES, DIN 9845 FORMA C



262.



262. Casquillo guía-punzones, DIN 9845 Forma C

d_1	Gradación	d_2	t	l_1	r
0,5 - 1	0,1	5	0,01	9	1
1,1 - 2	0,1	6	0,01	12	1
2,1 - 3	0,1	7	0,01	12	1
3,1 - 4	0,1	8	0,01	12	1
4,1 - 5	0,1	10	0,01	16	1
5,1 - 6	0,1	12	0,02	16	1,5
6,1 - 8	0,1	15	0,02	20	1,5
8,1 - 10	0,1	18	0,02	20	2
10,1 - 12	0,1	22	0,02	28	2
12,1 - 15	0,1	26	0,02	28	2
15,1 - 18	0,5	30	0,02	36	2

Material:

Acero de cementación
Dureza 740 ± 40 HV 10

Ejecución:

Diámetros d_1 , d_2 y de centrado, rectificadas.

Ejemplo de código:

Casquillo guía-punzones, DIN 9845 Forma C = 262.1.
 Diámetro de guía d_1 5,1 mm = 0510.
 Longitud l_1 16 mm = 016
 Código = 262.1. 0510. 016