


PLOCHÝ VYHAZOVAČ, KALENÝ PODOBNÝ DIN ISO 8693



263.1.



Materiál:

WS
Objednací číslo 263.1.
Tvrdost:
dřík 60 ± 2 HRC
hlava 45 ± 5 HRC

☞ Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:

Dřík jemně broušený, kalený.
hlava pěchovaná za tepla.

Upozornění:

Na přání lze dodat také speciální rozměry a a b.

263.1. Plochý vyhazovač, kalený podobný DIN ISO 8693

d ₁	4	4.2	4.2	4.2	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12			
d ₂	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	18	18			
k	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7			
r	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8			
a	1	1	0.8	1.2	1	1.2	1.5	1	2	1.5	1.2	1.2	1.5	2	1.5	2	2	2.5			
b	3.5	3.8	3.8	3.8	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	9.5	9.5	11.5	11.5			
l ₁	l ₂	l ₃	l ₄																		
63	30	25	10	●	●	●													●		
80	40	30	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
100	50	40	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
125	60	50	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
160	80	50	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
200	100	60	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
250	125	60	65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
315	160	70	85	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

Příklad objednávky:

Plochý vyhazovač, kalený podobný DIN ISO 8693	=263.1.
Šířka a	1.5 mm = 15.
Délka b	5.5 mm = 055.
Délka l ₁	100 mm = 100
Objednací číslo	=263.1. 15.055.100