


EXPULSOR LAMINAR, TEMPLADO, SIMILAR A DIN ISO 8693



263.1.



Material:

WS
 Código 263.1.
 Dureza:
 Caña 60 ± 2 HRC
 Cabeza 45 ± 5 HRC

☞ Para la descripción del material y otros materiales vea al principio del capítulo E.

Ejecución:

Caña en rectificado fino, templado.
 Cabeza recalcada en caliente.

Nota:

Sobre demanda pueden suministrarse medidas especiales en „a“ y „b“.

263.1. Expulsor laminar, templado, similar a DIN ISO 8693

d ₁	4	4.2	4.2	4.2	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	12	12
d ₂	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	18	18
k	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7
r	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
a	1	1	0.8	1.2	1	1.2	1.5	1	2	1.5	1.2	1.2	1.5	2	1.5	2	2	2.5
b	3.5	3.8	3.8	3.8	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	9.5	9.5	11.5	11.5
l ₁	63	80	100	125	160	200	250	315										
l ₂	30	40	50	60	80	100	125	160	200	250	315							
l ₃	25	30	40	50	50	60	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
l ₄	10	10	10	15	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Ejemplo de código:

Expulsor laminar, templado, similar a DIN ISO 8693	=263.1.
Anchura a	1.5 mm = 15.
Longitud b	5.5 mm = 055.
Longitud l ₁	100 mm = 100
Código	=263.1. 15.055.100