


# STEMPEL ISO 8020 Z ODKLEJACZEM (PÓŁFABRYKAT)

2701.




## 2701. Stempel ISO 8020 z odklejaczem (półfabrykat)

| d <sub>1</sub> / Cyfra w oznaczeniu | d <sub>2</sub> | r   | T | l / (Litera w oznaczeniu) | 71<br>(D) | 80<br>(E) | 90<br>(F) | 100<br>(G) | 120<br>(J) |
|-------------------------------------|----------------|-----|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5 / (3)                             | 8              | 0,3 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 6 / (4)                             | 9              | 0,3 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 8 / (5)                             | 11             | 0,3 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 10 / (6)                            | 13             | 0,3 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 13 / (7)                            | 16             | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 16 / (8)                            | 19             | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 20 / (9)                            | 23             | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 25 / (10)                           | 28             | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 32 / (11)                           | 35             | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |

### Przykład zamówienia:

**2701.8G**



**Długość: l**

100 mm

**Średnica: d<sub>1</sub>**

16 mm

**Typ:**

ISO

**Wersja:**

Półfabrykat

**Stempel tnący:**

z odklejaczem

**Litera w oznaczeniu**

= (G)

**Cyfra w oznaczeniu**

= (8)

**Cyfra w oznaczeniu**

= (1)

**Cyfra w oznaczeniu**

= (0)

= 27

### Material:

HSS

Twardość:

Trzon 64 ± 2 HRC

Kotnierz 52 ± 5 HRC

### Wykonanie:

Kotnierz stempla jest spęczany na gorąco, powierzchnia tnąca i chwytowa są szlifowane na gładko.

Wersje specjalne – na żądanie.