


STEMPEL SZYBKOWYMIENNY DO NISKICH OBCIĄŻEŃ Z ODKLEJACZEM (PÓŁFABRYKAT)

2702.




2702. Stempel szybkowymienny do niskich obciążeń z odklejaczem (półfabrykat)

d ₂ / Cyfra w oznaczeniu	d ₅	l / (Litera w oznaczeniu)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6		●	●	●	●	●
10 / (2)	8		●	●	●	●	●
13 / (3)	8		●	●	●	●	●
16 / (4)	8		●	●	●	●	●
20 / (5)	8		●	●	●	●	●
25 / (6)	8		●	●	●	●	●
32 / (7)	8			●	●	●	●
38 / (8)	8				●	●	●

Przykład zamówienia:

2702.7G



Długość: l Litera w oznaczeniu

100 mm

Średnica: d₂

32 mm

Typ:

lekki

Wersja:

Półfabrykat

Stempel tnący:

z odklejaczem

= (G)

Cyfra w oznaczeniu

= (7)

Cyfra w oznaczeniu

= (2)

Cyfra w oznaczeniu

= (0)

= 27

Material:

HSS

Twardość 62 ± 2 HRC

Wykonanie:

Część chwytowa jest szlifowana na gładko.

Wersje specjalne – na życzenie.