


PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, EN BRUTO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS LIGEROS

2702.




2702. Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, con expulsor, para trabajos ligeros

d ₂ / Número de pedido	d ₅	l / (Letra de pedido)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6		●	●	●	●	●
10 / (2)	8		●	●	●	●	●
13 / (3)	8		●	●	●	●	●
16 / (4)	8		●	●	●	●	●
20 / (5)	8		●	●	●	●	●
25 / (6)	8		●	●	●	●	●
32 / (7)	8			●	●	●	●
38 / (8)	8				●	●	●

Ejemplo de código:

2702.7G



Longitud: l Letra de pedido

100 mm

Diámetro: d₂

32 mm

Tipo:

reforzada

Ejecución:

en bruto

Punzón de corte:

con expulsor

= (G)

Número de pedido

= (7)

Número de pedido

= (2)

Número de pedido

= (0)

= 27

Material:

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución:

Caña en rectificado fino.

Ejecución especial sobre demanda.