


# BİLYA-KİLİTLEMELİ ZIMBA, BLANK, İTİCİ PİMLİ, HAFİF HİZMET

2702.




## 2702. Bilya-Kilitlemeli zımba, blank, itici pimli, hafif hizmet

d <sub>2</sub> / Sipariş No	d <sub>5</sub>	I / (Sipariş kodu karakteri)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6		●	●	●	●	●
10 / (2)	8		●	●	●	●	●
13 / (3)	8		●	●	●	●	●
16 / (4)	8		●	●	●	●	●
20 / (5)	8		●	●	●	●	●
25 / (6)	8		●	●	●	●	●
32 / (7)	8		●	●	●	●	●
38 / (8)	8		●	●	●	●	●

### Siparis Kodu (örnek):

**2702.7G**



**Uzunluk: I**  
100 mm  
**Çap: d<sub>2</sub>**  
32 mm  
**Tip:**  
hafif hizmet  
**Uygulama:**  
Yuvarlak  
**Zımba:**  
itici pimli

**Sipariş kodu karakteri**  
= (G)  
**Sipariş No**  
= (7)  
**Sipariş No**  
= (2)  
**Sipariş No**  
= (0)  
= 27

### Malzeme:

HSS  
Sertliği 62 ± 2 HRC

### Yürütme:

Gövde hassas taşlanmıştır.  
Özel siparişler için iletişime geçiniz.