


# RYCHLOVÝMĚNNÉ STŘIŽNÍKY, POLOTOVAR, S ODLEPOVAČEM, PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

2703.




## 2703. Rychlovýměnné střížníky, polotovar, s odlepovačem, pro velké zatížení

d <sub>2</sub> / Objednáací číslo	d <sub>5</sub>	l / (Objednáací písmeno)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12		●	●	●	●		●	●
16 / (4)	12		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12				●	●	●	●	●

### Příklad objednávky:

**2703.7G**



**Délka: l**  
100 mm  
**Průměr: d<sub>2</sub>**  
32 mm  
**Typ:**  
těžký  
**Provedení:**  
polotovar  
**Střížník:**  
s odlepovačem

**Objednáací písmeno**  
= (G)  
**Objednáací číslo**  
= (7)  
**Objednáací číslo**  
= (3)  
**Objednáací číslo**  
= (0)  
**Objednáací číslo**  
= 27

### Materiál:

HSS  
Tvrdost 62 ± 2 HRC

### Provedení:

Dřík jemně broušený.  
Nestandardní výroba na poptávku.