


# PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, EN BRUTO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

2703.




## 2703. Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, con expulsor, para trabajos duros

d <sub>2</sub> / Número de pedido	d <sub>5</sub>	l / (Letra de pedido)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12				●	●	●	●	●

### Ejemplo de código:

**2703.7G**



**Longitud: l**  
100 mm  
**Diámetro: d<sub>2</sub>**  
32 mm  
**Tipo:**  
reforzado  
**Ejecución:**  
en bruto  
**Punzón de corte:**  
con expulsor

**Letra de pedido**  
= (G)  
**Número de pedido**  
= (7)  
**Número de pedido**  
= (3)  
**Número de pedido**  
= (0)  
= 27

### Material:

HSS  
Dureza 62 ± 2 HRC

### Ejecución:

Caña en rectificado fino.  
Ejecución especial sobre demanda.