


STŘIŽNÍK S POZOUNOVOU HLAVOU, POLOTOVAR, S ODLEPOVAČEM, DIN 5118 TVAR E

2706.




2706. Střížník s pozounovou hlavou, polotovar, s odlepovačem, DIN 5118 tvar E

d ₁ / Objednáací číslo	d ₂	a	k	r	l (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	7	1,5	4	10		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	1,5	4	10		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	1,5	4	12		●	●	●	●	●
10 / (6)	14	1,5	4	15		●	●	●	●	●
13 / (7)	17	1,5	4	15		●	●	●	●	●
16 / (8)	20	1,5	4	15		●	●	●	●	●
20 / (9)	25	1,5	4	15		●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

2706.7G



Délka: l
100 mm
Průměr: d₁
13 mm
Typ:
s pozounovou hlavou
Provedení:
polotovar
Střížník:
s odlepovačem

Objednáací písmeno
= (G)
Objednáací číslo
= (7)
Objednáací číslo
= (6)
Objednáací číslo
= (0)
= 27

Materiál:

HSS
Tvrdost:
dřík 62-66 HRC
hlava 45-55 HRC

Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:

Dřík jemně broušený. Hlava střížníku pechovaná zatepla a popuštěná.

Upozornění:

Vhodný záhlubník 2284.00.
Vhodný upínací kroužek 2284.00.01.